


## ABLOY® FL-75PSSD, ABLOY® FL-75PSSGD Symmetrinen sarana lasioviin



### Säätö sivusuunnassa +3/-2 mm

#### Lasilevyn säätö lukkopuolelle päin

- irrotetaan koristevaippa (1) saranan päältä vetämällä se irti
- löysätään kiinnitysruuvia (2) enintään yksi kierros
- kierretään saranan säätöruuvia (3) vastapäivään tarvittava määrä; yksi kierros vastaa lasilevyn siirtymistä 1 mm lukkopuolelle päin
- säätö lukitaan kiertämällä saranan toista säätöruuvia (4) niin paljon kuin se kevyesti kiertyy
- seuraavaksi kiristetään lasin kiinnitysruuvi (2) mahdollisimman kireälle
- lopuksi kierretään vielä sivusäätöruuvi (4) lopulliseen kireyteen ja asennetaan koristevaippa (1) paikalleen

#### Lasilevyn siirto saranapuolelle päin

- irrotetaan koristevaippa (1) saranan päältä vetämällä se irti
- löysätään kiinnitysruuvia (2) enintään yksi kierros
- kierretään saranan säätöruuvia (4) vastapäivään tarvittava määrä; yksi kierros vastaa lasilevyn siirtymistä 1 mm saranapuolelle päin
- säätö lukitaan kiertämällä saranan toista säätöruuvia (3) niin paljon kuin se kevyesti kiertyy
- seuraavaksi kiristetään lasin kiinnitysruuvi (2) mahdollisimman kireälle
- lopuksi kierretään vielä sivusäätöruuvi (3) lopulliseen kireyteen ja asennetaan koristevaippa (1) paikalleen

Tarvittavat työkalut: kuusiokoloavaimet AV5 ja AV3

### Tekniset tiedot

Pakkaus	100 kpl
---------	---------

Tämä sisältö on suojattu immateriaalioikeuksia koskevalla lainsäädännöllä. Oikeudet sisältöön eivät siirry sinulle vaan säilyvät Abloy Oy:lla tai kolmannella osapuolella, jolle ne kuuluvat. Abloy kehittää jatkuvasti tarjoamiaan ratkaisuja, tuotteita ja palveluita, tästä syystä Abloy voi muuttaa annettuna tietoja ilman erillistä ilmoitusta. ABLOY OY TARJOAA TÄMÄN SISÄLLÖN "SELLAISENA KUIN SE ON" ILMAN MINKÄÄNLAISIA ILMAISTUJA, HILJIAISIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA."